

Datum: 05.06.2026



(slika je simbolična)

## VITRYL, 20x27mm, 25m

Kategorija: [VITRYL](#)  
Šifra: **189885TRIM**

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

**Enoslojna cev iz prozornega silikona (60 ShA), kakovosti za stik z živali.****Uporaba**

Prenos živalskih tekočin in vodnih raztopin, vključno s kislinami in bazami (prosimo, posvetujte se z nami).

**Področja uporabe**

- Živilsko-predelovalna industrija
- Medicina (neinvazivna oprema)
- Laboratoriji
- Peristaltične črpalke

**Prednosti**

Silikon je prožen material, odporen na visoke temperature. Vitryl se lahko uporablja do 200 °C (do 240 °C kratkotrajno) in prenese ponavljajoče se cikle sterilizacije.

Vitryl se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah, pri čemer ohranja svojo prožnost.

Primeren je za stik z živali. Skozi cev se lahko prenašajo tudi alkoholi do 50 % vol.

**Priključki**

Rebrasti priključki z objemkami (trakaste, polžne, vijačne ali tipa »O«). Stiskanje (krimpanje) ni primerno. Cev se lahko namesti tudi na gladke cevi z uporabo objemk.

**Enoslojna cev iz prozornega silikona (60 ShA), kakovosti za stik z živali.****Uporaba**

Prenos živalskih tekočin in vodnih raztopin, vključno s kislinami in bazami (prosimo, posvetujte se z nami).

**Področja uporabe**

- Živilsko-predelovalna industrija
- Medicina (neinvazivna oprema)
- Laboratoriji
- Peristaltične črpalke

**Prednosti**

Silikon je prožen material, odporen na visoke temperature. Vitryl se lahko uporablja do 200 °C (do 240 °C kratkotrajno) in prenese ponavljajoče se cikle sterilizacije.

Vitryl se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah, pri čemer ohranja svojo prožnost.

Primeren je za stik z živali. Skozi cev se lahko prenašajo tudi alkoholi do 50 % vol.

**Priključki**

Rebrasti priključki z objemkami (trakaste, polžne, vijačne ali tipa »O«). Stiskanje (krimpanje) ni primerno. Cev se lahko namesti tudi na gladke cevi z uporabo objemk.

### Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	3,5
Dolžina koluta [m]	25
Teža izdelka [g/m]	300
Notranji premer cevi [mm]	20
Zunanji premer cevi [mm]	27